

LM40

Cod. 23.3300.80

Carrello lavamatracci universale in acciaio inox modello LM 40



Descrizione

Caratteristiche principali:

- In acciaio inox, adatto per il lavaggio di vetreria a collo stretto fino a 490 mm di altezza.
- Dotato dei seguenti ugelli: 5xU6260, 5xU6240, 5xU6220, 5xU4180, 5xU4160, 5xU4140, 5xU3110, 5xU390, 1xUC6.
- Capienza massima 40 pezzi.
- Per lavavetreria serie GW1060/GW3060.

Dati Tecnici