

LM40DS

Cod. 23.3301.80

Carrello lavamatracci universale modello LM 40DS



Descrizione

Caratteristiche principali:

- In acciaio inox con raccordo di asciugatura, per il lavaggio di vetreria a collo stretto fino a 490 mm di altezza.
- Dotato dei seguenti ugelli: 5xU6260, 5xU6240, 5xU6220, 5xU4180, 5xU4160, 5xU4140, 5xU3110, 5xU390, 1xUC6.
- Capienza massima 40 pezzi.
- Per lavavetriere serie GW4090,GW4060
- Capienza massima 40 pezzi.

Dati Tecnici