

LM20

Cod. 23.3305.80

Carrello lavamatracci universale in acciaio inox modello LM 20



Descrizione

Caratteristiche principali:

- In acciaio inox, adatto per il lavaggio di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza.
- Dotato dei seguenti ugelli: 2xU6260, 2xU6240, 2xU6220, 3XU4180, 2xU4160, 2xU4140, 3xU3110, 4xU390, 1xUC6.
- Mezzo carrello adibito a carico libero adatto a contenere 1 supporto per beute/becker oppure 1 o 2 cestini lavaprovette.
- Per lavavetreria serie GW1060/GW3060.

Dati Tecnici