

# LM20DS

Cod. 23.3306.80

Carrello lavamatracci universale in acciaio inox modello LM 20 DS



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- In acciaio inox con raccordo asciugatura adatto per il lavaggio e l'asciugatura di vetrerie a collo stretto fino a 490 mm di altezza.
- Dotato dei seguenti ugelli: 2xU6260, 2xU6240, 2xU6220, 3xU4180, 2xU4160, 2xU4140, 3xU3130, 4xU390, 1xUC6.
- Mezzo carrello libero per carico misto adatto a contenere 1 supporto per beute/becker oppure 1 o 2 cestini lavaprovette.
- Per lavavetreria serie GW4090.

## Dati Tecnici