

TR-B

Cod. 23.3395.27

Termoregolatore bimetallico modello TR-B



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Bimetallico.
- Custodia in alluminio verniciata a forno.
- Corredato di presa e cavo di alimentazione da 1,5 metri.
- Adatto per controllare la temperatura di strumenti con potenza massima fino a 2200 W.
- Dimensioni (LxPxH mm): 130x140x85.
- Alimentazione (V/Hz/W): 230/50-60/2200.

Dati Tecnici