

# 630-0525

Cod. 23.5548.82



Sonda dual. Composta da un accoppiatore in alluminio 630-0562 e due sonde piene 630-0208. Aumenta la produttività processando simultaneamente due campioni di volume 25÷500 ml. La potenza in uscita è identica per ogni sonda. In combinazione con un sonicatore da 750 W è il solo sistema nell'industria capace di erogare fino a 375 W per sonda, soddisfacendo tutti i requisiti EPA descritti nel metodo SW 846-3550.

## Descrizione

Sonda dual. Composta da un accoppiatore in alluminio 630-0562 e due sonde piene 630-0208. Aumenta la produttività processando simultaneamente due campioni di volume 25÷500 ml. La potenza in uscita è identica per ogni sonda. In combinazione con un sonicatore da 750 W è il solo sistema nell'industria capace di erogare fino a 375 W per sonda, soddisfacendo tutti i requisiti EPA descritti nel metodo SW 846-3550.

## Dati Tecnici