

S10N-8G

Cod. 23.4014.82

Utensile per dispersione, idoneo per solventi, materiali abrasivi e sterilizzabile con tutti i metodi.



Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Volume trattabile (ml): 1÷50
- Diametro statore (mm): 8
- Diametro rotore (mm): 6,1
- Velocità periferica (m/s): 9,6
- Profondità di immersione (mm): 20÷95
- Lunghezza di montaggio (mm): 115
- Materiale a contatto con il campione: PTFE-AISI 316L
- Range di pH: 2÷13
- Temperatura max (°C): 180
- Finezza finale delle sospensioni (µm): 5÷25
- Finezza finale delle emulsioni (µm): 1÷10.

Dati Tecnici