

715+

Cod. 22.1010.07

Agitatore per 4 micropiastre modello 715+



Descrizione

Agitatore a vibrazione rotatoria (eccentricità 3,7 mm) per contenere fino a 4 piastre Microtiter fissate con molla in acciaio nichelato. Funzionamento in continuo o prefissato mediante timer fino a 60 minuti, regolazione elettronica della velocità da 300 a 1500 giri/minuto. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura a polvere antiacido. Piano di lavoro in alluminio ossidato. Interruttore generale luminoso.

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT), alla norma CEI EN 61010-1:2001 e CEI EN 61010-2-051.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	300÷1500
Numero di piastre	4
Timer (min)	0÷60 / continuo
Dimensioni piano di lavoro (mm)	295x200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	300x300x200
Classe di protezione	-
Peso (kg)	9
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220 / 50 / 30

