

C-MAG HS 4 IKAMAG®

Cod. 22.7514.99

Agitatore magnetico riscaldante IKA modello C-MAG HS 4



Descrizione

Agitatori magnetici IKA con riscaldamento, dotati di superficie in vetro ceramica ad alta resistenza chimica.

Temperatura regolabile con circuito di sicurezza a 550° C. Selezione precisa della temperatura a mezzo display digitale con indicatore di sicurezza che segnala l'alta temperatura della superficie e visualizzazione dei codici di errore.

Velocità regolabile con potenziometro con scala da 0 a 6.

Pannello di controllo elevato per protezione contro la perdita di liquidi.

Adatti a lavorare da +5 a +40° C, con umidità fino all'80%.

Presa per allacciamento di un termometro elettronico.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	100÷1500
Volume trattabile (l)	5
Temperatura massima (° C)	500
Dimensioni piastra (Ø mm)	100x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	168x220x105
Classe di protezione	IP 21

Peso (kg)	3
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / - / -

Varianti

Codice	Prodotto	Volumetrattabile (l)		Temperatura massima (° C)	Dimensioni piastra (Ø mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.7514.99	C-MAG HS IKAMAG®	4	5	500	100x100	168x220x105	3	230 / - / -
22.7303.99	C-MAG HS IKAMAG	10	15	50÷500	260x260	300x415x105	6	220 V
22.0279.82	C-MAG HS IKAMAG	7	10	500	180x180	220x330x105	5	220 / -- / --