


# CILINDRO VETRO DE-M

Cod. 01.0510.79

Cilindro in vetro boro 3.3 classe A ml 500



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Certificazione DE-M
- Vetro boro 3.3
- Base esagonale
- Graduazione indelebile di colore blu ad elevata leggibilità.
- Base a forma esagonale con becco di travaso in vetro.

## Dati Tecnici

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Capacità (ml)       | 500    |
| Divisione (ml)      | 5      |
| Tolleranza (ml)     | ± 2,50 |
| Altezza totale (mm) | 365    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Capacità (ml) | Altezza totale (mm) | Tolleranza (ml) | Divisione (ml) |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 01.0510.11 | CILINDRO VETRO DE-M | 5             | 0,1                 | ± 0,05          | 115            |
| 01.0510.17 | CILINDRO VETRO DE-M | 10            | 140                 | ± 0,10          | 0,2            |

|            |                     |      |     |        |        |
|------------|---------------------|------|-----|--------|--------|
| 01.0510.32 | CILINDRO VETRO DE-M | 25   | 0,5 | ± 0,25 | 170    |
| 01.0510.45 | CILINDRO VETRO DE-M | 50   | 1   | ± 0,50 | 200    |
| 01.0510.57 | CILINDRO VETRO DE-M | 100  | 1   | ± 0,50 | 260    |
| 01.0510.73 | CILINDRO VETRO DE-M | 250  | 335 | 2      | ± 1,00 |
| 01.0510.79 | CILINDRO VETRO DE-M | 500  | 5   | ± 2,50 | 365    |
| 01.0510.88 | CILINDRO VETRO DE-M | 1000 | 10  | ± 5,00 | 465    |
| 01.0510.90 | CILINDRO VETRO DE-M | 2000 | 20  | ± 10,0 | 505    |