

TR-M

Cod. 23.7501.99



Termoregolatore TR-M

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Termoregolatore di facile utilizzo ed ampia possibilità d'impiego, consente 14 programmazioni giornaliere.
- Display LCD per giorni della settimana, ora, numero dei programmi e tutte le segnalazioni di funzionamento.
- Possibilità di annullare qualsiasi programma, dotato di ricerca veloce dei valori impostati.
- Una batteria ricaricabile assicura il perfetto funzionamento dei programmi (tempo minimo di accensione 1 minuto).
- Normative CE.
- Presa di entrata e spina tipo schuko.
- Dimensioni (LxPxH mm): 60x40x100.
- Peso (g): 80.
- Alimentazione: 230 V - 16 A..
- Carico max: 680 W.

Dati Tecnici