



9710

Cod. 08.3900.83

Soluzione standard di conducibilit, 1413 S/cm, KCl, 250 mL

Descrizione

Caratteristiche:

- Soluzione standard di conducibilità.
- Vasta gamma di concentrazioni e formati
- Tracciabile rispetto ai materiali di riferimento standard NIST
- Progettato per l'uso con i misuratori della serie Hach.
- Confezione pratica e durevole

Dati Tecnici

Conducibilità	1413 µS/cm (25° C)
Errore	±12 µS/cm
Volume (ml)	250

Varianti

Codice	Prodotto	Conducibilità	Errore
08.3899.83	9700	147 µS/cm (25° C)	±5 µS/cm
08.3900.83	9710	1413 µS/cm (25° C)	±12 µS/cm
08.3901.83	9720	12,88 mS/cm (25° C)	±0,11 mS/cm

08.3902.83	9730	80,4 mS/cm (25° C)	±0,8 mS/cm
------------	------	--------------------	------------