

## WB-S2

Cod. 22.1640.27

Bagnomaria estrattori a 2 vasche indipendenti modello WB-S2



## **Descrizione**

Bagnomaria ad acqua per estrattori con vasche separate ed isolate singolarmente che consentono di poter operare contemporaneamente con temperature diverse ottenendo delle ottime precisioni su ogni singola vasca.

Costruiti in lamiera d'acciaio inox 18/8 e corredati da relativi coperchi ad anelli concentrici (4 anelli per vasca) consentono di poter lavorare con palloni di diverse capacità senza avere grosse dispersioni di calore.

Su tutti i modelli viene montato un dispositivo di carico e di livello.

Tutti i bagni sono dotati di un interruttore ON/OFF con luce verde, un termoregolatore bimetallico graduato con scala in ° C e relativa sonda per ogni singola vasca.

I bagni vengono forniti con aste di (ØXH) 10x500 mm.

## **Dati Tecnici**

Numero diposti per vasca	2
Temperatura (° C)	+30÷+120
Precisione (° C)	±1,5
Dimensioni vasca (LxPxH mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	385x280x190
Peso (kg)	6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/800



Dimensioni interne (Ø x H mm)	140x125
Capacità della vasca (I)	1,8
Classe di protezione	IP 43

## Varianti

Codice	Prodotto	Numero diposti per vasca	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consum o (V/Hz/W)
22.1640.27	WB-S2	2	385x280x190	6	230/50-60/800
22.1645.27	WB-S4	4	750x280x190	10	230/50-60/1600
22.1650.27	WB-S6	6	1100x280x190	16	230/50-60/2400