

# ESSICCATORI Ø 250 MM

Cod. 01.0840.73

ESSICCATORE CON POMOLO PLASTICA SENZA PIASTRA MM 250



## Descrizione

Essiccatori in vetro borosilicato con coperchio con pomolo a tenuta.

Collaudati a 3 atm, assicurano una maggior sicurezza durante l'operazione di vuoto.

L'altezza ridotta facilita l'inserimento in incubatore. Il fondo permette di contenere uno strato di gel di silice adsorbente di circa 2,5 cm.

Forniti senza piastra di porcellana.

## Dati Tecnici

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Dimensioni (Ø esterno mm)  | 329 |
| Diametro interno (mm)      | 250 |
| Piastra consigliata (Ø mm) | 235 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto             | Dimensioni (Ø esterno mm) | Diametro interno (mm) | Piastra consigliata (Ø mm) |
|------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 01.0840.64 | ESSICCATORI Ø 150 MM | 210                       | 150                   | 140                        |
| 01.0840.69 | ESSICCATORI Ø 200 MM | 269                       | 200                   | 190                        |
| 01.0840.73 | ESSICCATORI Ø 250 MM | 329                       | 250                   | 235                        |

|            |                      |     |     |     |
|------------|----------------------|-----|-----|-----|
| 01.0840.75 | ESSICCATORI Ø 300 MM | 392 | 300 | 280 |
|------------|----------------------|-----|-----|-----|

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.2000.72 | PIASTRE<br>in porcellana. Foro centrale da 20 mm e piccoli fori da mm 5. Smaltati da un solo lato. |
| 01.0700.73 | COPERCHIO<br>in vetro con pomo in plastica per essiccatore in vetro diam. mm.250                   |