

ESSICCATORI Ø 150 MM

Cod. 01.0845.64

ESSICCATORE CON COPERCHIO TUBOLATO CON RUBINETTO MM 150



Descrizione

Essiccatori in vetro borosilicato con coperchio a tenuta dotato di rubinetto.
Cono a smerigliatura normalizzata SN 29/32 e connettore portagomma.
Collaudati a 3 atm, per una maggiore sicurezza.
Il rubinetto permette la regolazione sia in fase di aspirazione che di ripristino della pressione atmosferica.
Forniti senza piastra di porcellana.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø esterno mm)	210
Diametro interno (mm)	150
Piastra consigliata (Ø mm)	140

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø esterno mm)	Diametro interno (mm)	Piastra consigliata (Ø mm)
01.0845.64	ESSICCATORI Ø 150 MM	210	150	140
01.0845.69	ESSICCATORI Ø 200 MM	269	200	190

01.0845.73	ESSICCATORI Ø 250 MM	329	250	235
01.0845.75	ESSICCATORI Ø 300 MM	392	300	280

Accessori/Correlati

01.0710.64	COPERCHIO in vetro con tubolatura cono NS 29/32 per essiccatore di diam.150 mm.
03.2000.63	PIASTRE in porcellana. Foro centrale da 20 mm e piccoli fori da mm 5. Smaltati da un solo lato.