

# MEMBRANE WHATMAN PTFE

Cod. 05.4113.05

Membrane in PTFE WHATMAN TE36 Ø 25 mm porosità 0,45 µm conf. 50



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Chimicamente stabili e inerti.
- Indicate per applicazioni che comportano l'uso di solventi organici aggressivi e acidi o basi forti.
- Le membrane in PTFE sono particolarmente adatte per la preparazione di campioni per l'analisi mediante HPLC. La natura idrofoba delle membrane consente un loro impiego anche nella sterilizzazione di aria e gas.
- Sono laminate su un supporto in polipropilene non tessuto che ne migliora la resistenza e la manipolabilità e possono essere usate fino a 150° C.
- Sono chimicamente stabili e forti e pertanto adatte per l'uso di solventi, liquidi e gas aggressivi che possono intaccare altre membrane. Resistenti alla maggior parte dei solventi, degli acidi e delle basi.

Applicazioni:

- Chiarificazioni di sostanze corrosive, solventi e liquidi aggressivi.
- Filtrazione di campioni per analisi HPLC.
- Sterilizzazione di gas e aria.
- Ventilazione sterile di collettori da vuoto, recipienti di fermentazione e i serbatoi e cisterne per filtrato sterile.

## Dati Tecnici

|                  |      |
|------------------|------|
| Tipo di membrana | TE36 |
| Diametro (mm)    | 25   |
| Porosità (µm)    | 0,45 |
| Spessore (µm)    | 190  |

|                    |    |
|--------------------|----|
| Confezione (pezzi) | 50 |
|--------------------|----|

Varianti

| Codice     | Prodotto                | Tipo di membrana | Diametro (mm) | Porosità (µm) | Spessore (µm) |
|------------|-------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 05.4114.05 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE35             | 25            | 0,2           | 190           |
| 05.4113.05 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE36             | 25            | 0,45          | 190           |
| 05.4112.05 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE37             | 25            | 1             | 100           |
| 05.6815.44 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE35             | 47            | 0,2           | 190           |
| 05.4112.11 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE37             | 47            | 1             | 100           |
| 05.7000.44 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE36             | 47            | 0,45          | 190           |
| 05.4111.11 | MEMBRANEWHATMAN<br>PTFE | TE38             | 47            | 5             | 180           |