

FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D

Cod. 05.6530.42

Filtri in fibra di vetro WHATMAN GF/D Ø 42,5 mm conf. 100



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Costituiti al 100% da microfibra di vetro borosilicato.
- Combinano velocità di filtrazione e capacità di carico elevate con una ritenzione di particelle finissime (anche inferiori al micron).
- Possono essere usati a temperature fino a 500° C e sono ideali per la filtrazione dell'aria e per analisi gravimetriche di materiali volatili che comportano l'incenerimento dei residui.
- Hanno una struttura capillare molto fine in grado di assorbire quantità di acqua molto superiori a quelle di filtri in cellulosa equivalenti e pertanto sono ideali per spot test e metodi di conta in scintillazione liquida. Inoltre possono essere resi completamente trasparenti per successivi esami microscopici.
- I filtri **GF/D** sono decisamente superiori per velocità di filtrazione e tempo di filtrazione complessivo, rispetto alle carte da filtro in cellulosa con simile capacità di ritenzione.
- Hanno uno spessore elevato e, di conseguenza, una capacità di carico superiore.
- Sono stati progettati come prefiltri per membrane.
- Forniscono una buona protezione per le membrane con capacità di ritenzione elevata.
- In combinazione con i filtri GF/B costituiscono un prefiltro protettivo graduale molto efficiente per le membrane.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	42,5
Porosità (µm)	2,7
Peso (g/m ²)	121
Spessore (µm)	675
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)	Confezione (pezzi)
05.8083.99	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	21	100
05.6530.32	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	25	100
05.6530.42	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	42,5	100
05.6530.44	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	47	100
05.8230.55	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	55	100
05.6530.51	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	70	100
05.6530.55	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	90	25
05.6530.59	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	110	25
05.6530.62	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	125	25
05.6530.64	FILTRI FIBRA DI VETRO WHATMAN GF/D	150	25