

# WB-S6

Cod. 22.1650.27

Bagnomaria estrattori a 6 vasche indipendenti modello WB-S6



## Descrizione

Bagnomaria ad acqua per estrattori WB-S6, con quattro vasche seporate ed isolate singolarmente che consentono di poter operare contemporaneamente con temperature diverse su ogni vasca, ottenendo delle ottime precisioni su ogni singola vasca.

Costruito in lamiera d'acciaio inox 18/8 e corredato da relativi coperchi ad anelli concentrici (4 anelli per vasca) consente così di poter lavorare con palloni di diverse capacità senza avere grosse dispersioni di calore.

Su tutti i modelli viene montato un dispositivo di carico e di livello.

Tutti i bagni sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde, un termoregolatore bimetallico graduato con scala in °C e relativa sonda per ogni singola vasca.

**NB.I bagni vengono forniti con aste di Ø 10 x 500 mm**

## Dati Tecnici

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Numero diposti per vasca       | 6              |
| Temperatura (° C)              | +30÷+120       |
| Precisione (° C)               | ±1,5           |
| Dimensioni vasca (LxPxH mm)    | -              |
| Dimensioni esterne (LxPxH mm)  | 1100x280x190   |
| Peso (kg)                      | 16             |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 230/50-60/2400 |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Dimensioni interne (Ø x H mm) | 140x125 |
| Capacità della vasca (l)      | 1,8     |
| Classe di protezione          | IP 43   |

Varianti

| Codice     | Prodotto | Numero<br>vasca | diposti<br>per | Dimensioni<br>(LxPxH mm) | esterne | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------|-----------------|----------------|--------------------------|---------|-----------|--------------------------------|
| 22.1640.27 | WB-S2    | 2               |                | 385x280x190              |         | 6         | 230/50-60/800                  |
| 22.1645.27 | WB-S4    | 4               |                | 750x280x190              |         | 10        | 230/50-60/1600                 |
| 22.1650.27 | WB-S6    | 6               |                | 1100x280x190             |         | 16        | 230/50-60/2400                 |