

S3 M 2400

Cod. 22.8182.99

Vasca ad ultrasuoni SONICA serie S3 modello M 2400



Descrizione

La nuova serie SONICA S3 racchiude quanto di meglio si possa richiedere da un apparecchio di lavaggio ad ultrasuoni. Infatti il nuovissimo generatore incorpora uno speciale oscillatore ultrasonico con tecnologia Sweep System.

Il modello M è il modello più semplice della serie SONICA e dispone di un temporizzatore con regolazione fino a 15 minuti più posizione manuale

La nuova serie di lavatrici ad ultrasuoni SONICA S3 è caratterizzata da un nuovo design dei pannelli di comando. La nuova grafica è stata concepita per consentire un'immediata comprensione del funzionamento della macchina.

Sono stati introdotti nuovi trasduttori piezoelettrici ad alta potenza e nuovi generatori ad ultrasuoni dotati dell'innovativa tecnologia di oscillazione Sweep System per una cavitazione ottimale delle soluzioni detergenti

Con la tecnologia Sweep System, la frequenza di uscita del generatore di ultrasuoni è modulata intorno ad una frequenza centrale, pertanto i trasduttori che lavorano alla frequenza di 40 KHz sono modulati con una frequenza tra i 39 e i 41 KHz. Questa modulazione in frequenza offre seguenti vantaggi:

- RIDUCE sensibilmente i tempi di lavaggio
- PREVIENE il danneggiamento di parti delicate da pulire.
- RIDUCE gli effetti delle onde stazionarie aumentando la distribuzione dell'energia ultrasonora nel liquido di lavaggio.
- MIGLIORA i risultati di pulitura e facilita la cavitazione ultrasonora nei liquidi che difficilmente cavitano con i sistemi tradizionali ad ultrasuoni
- FACILITA il passaggio dell'onde ultrasonore attraverso le maglie del cestello e degli oggetti da pulire.

Caratteristiche principali:

- Trasduttori piezoelettrici
- Modulo oscillatore Sweep System
- Raccordo scarico inox saldato con tecnologia TIG per una perfetta tenuta
- Acciaio inox con finitura superficiale speciale
- Rubinetto di scarico ½"
- Robuste maniglie per il trasporto

Applicazioni:
il sistema di pulizia di precisione ad ultrasuoni rappresenta il modo più economico e rapido per la perfetta rimozione di oli, grassi, limature, piccoli trucioli, polveri dalle superfici, biofilm, residui organici nei seguenti usi ed applicazioni.

- Industria meccanica e sgrassaggio
- Industria elettronica
- Laboratori chimici
- Lavaggio campioni metallografici,ceramici e mineralogici
- Manutenzione armi
- Industria orafa, orologeria
- Manutenzione winch
- Lavaggio attrezzatura SCUBA e attrezzatura da soccorso
- Dentale/medicale e controllo infezioni

Gli accessori : Cestello rettangolare in rete inox, bicchiere in vetro completo di anello di sostegno e detergenti non sono compresi nella fornitura della vasca ad ultrasuoni

Dati Tecnici

Capacità della vasca (l)	4,5
Frequenza di lavoro (KHz)	40±5%
Riscaldamento (° C)	-
Regolazione potenza	-
Timer	Analogico
Rubinetto di scarico	Ø 7 mm
Dimensioni interne della vasca (LxPxH mm)	300x150x100
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	325x176x260
Peso (kg)	3,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/130

Varianti

Codice	Prodotto	Capacitàdella vasca (l)	Timer	Rubinetto di scarico	Dimensioni interne della vasca (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/ Consumo (V/Hz/W)
22.8180.99	S3 M 1200	1,9	analogico, 15 min	-	140x150x100	180x165x260	2,2	230/50/80
22.8181.99	S3 M 2200	3	Analogico	-	240x140x100	270x170x260	3,5	230/50/130
22.8182.99	S3 M 2400	4,5	Analogico	Ø 7 mm	300x150x100	325x176x260	3,8	230/50/130
22.8183.99	S3 M 3200	6	Analogico	Ø 7 mm	300x240x100	325x270x260	4,3	230/50/180
22.8184.99	S3 M 3300	9,5	Analogico	1/2"	300x240x150	400x270x370	6	230/50/200
22.8185.99	S3 M 4200	14	Analogico	1/2"	330x300x150	440x340x410	6	230/50/200
22.8186.99	S3 M 4300	18	Analogico	1/2"	330x300x200	440x340x410	7,5	230/50/300

22.8187.99	S3 M 5200	21	Analogico	1/2"	500x300x150	600x330x410	14,5	230/50/400
22.8188.99	S3 M 5300	28	Analogico	1/2"	500x300x200	600x330x410	15	230/50/500

Accessori/Correlati

23.8596.99	090.004.0003 Cestello rettangolare in acciaio inox per modelli 2400. Dimensioni (LxPxH mm): 265x120x45.
23.8606.99	090.004.0019 Coperchio in acciaio inox per modelli 2400, 1/3.