

UF 450 con ruote



Cod. 22.8259.99

Stufa a ventilazione forzata display singolo con ruote MEMMERT modello UF 450

Descrizione

La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 450 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria.

- Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%.
- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Dati Tecnici

Volume (l)	449
Campo di temperatura (° C)	+10 sopra ambiente++300
Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)	±0,6 a 160°C

Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)	±2,8 a 160°C
Risoluzione del display (° C)	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
Classe di sicurezza	1 (3.1 con accessorio A6)
Timer	SI
Interfacce	Ethernet
Numero di ripiani in dotazione	2/8
Dimensioni interne (LxPxH mm)	1040x600x720
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1224x784x1247
Peso (kg)	160
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	400/50/5800

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)		Uniformità : variazione di temperatura nello spazio (° C)		Classe di sicurezza	Timer	Numeradi ripiani in dotazione	Dimensio ni interne (LxPxH mm)	Dimensio niesterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazi one/Cons umo (V/Hz/W)
22.8235.99	UF 30	32	±0,5 160°C	a	±2,2 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	1/3	400x250x3 20	585x434x7 07	44	220/50/160 0
22.8239.99	UF 55	53	±0,5 160°C	a	±1,8 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	1/4	400x330x4 00	585x514x7 87	55	230/50/200 0
22.8243.99	UF 75	74	±0,5 160°C	a	±2,0 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/6	400x330x5 60	585x514x9 47	64	230/50/250 0
22.8247.99	UF 110	108	±0,5 160°C	a	±2,5 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/5	560x400x4 80	745x584x8 67	72	230/50/280 0
22.8251.99	UF 160	161	±0,8 160°C	a	±2,0 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/8	560x400x7 20	745x584x1 107	80	230/50/320 0
22.8255.99	UF 260	256	±0,6 160°C	a	±2,5 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/9	640x500x8 00	824x684x1 186	96	230/50/340 0
22.8259.99	UF 450 con ruote	449	±0,6 160°C	a	±2,8 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/8	1040x600x 720	1224x784x 1247	160	400/50/580 0
22.8263.99	UF 750 con ruote	749	±0,5 160°C	a	±3,0 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/14	1040x600x 1200	1224x784x 1726	192	400/50/700 0
22.8682.99	UF 1060 con ruote	1060	±0,7 160°C	a	±2,3 160°C	a	1 e 3.1	sì	1/14	1040x850x 1200	1224x1035 x1726	305	400/50/700 0

Accessori/Correlati

23.A013.93	UF450F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UF 450
23.A014.77	UF450E20182 Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa modello UF 450