



UF 750 con ruote

Cod. 22.8263.99

Stufa a ventilazione forzata display singolo con ruote MEMMERT modello UF 750

Descrizione

La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 750 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria.

- Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%.
- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

Dati Tecnici

Volume (l)	749
Campo di temperatura (° C)	+10 sopra ambiente++300
Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)	±0,5 a 160°C

Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)	±3,0 a 160°C
Risoluzione del display (° C)	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
Classe di sicurezza	1 (3.1 con accessorio A6)
Timer	SI
Interfacce	Ethernet
Numero di ripiani in dotazione	2/14
Dimensioni interne (LxPxH mm)	1040x600x1200
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	1224x784x1726
Peso (kg)	192
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	400/50/7000

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)		Uniformità : variazione di temperatura nello spazio (° C)		Classe di sicurezza	Timer	Numeradi ripiani in dotazione	Dimensio ni interne (LxPxH mm)	Dimensio niesterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazi one/Cons umo (V/Hz/W)
22.8235.99	UF 30	32	±0,5 160°C	a	±2,2 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	1/3	400x250x3 20	585x434x7 07	44	220/50/160 0
22.8239.99	UF 55	53	±0,5 160°C	a	±1,8 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	1/4	400x330x4 00	585x514x7 87	55	230/50/200 0
22.8243.99	UF 75	74	±0,5 160°C	a	±2,0 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/6	400x330x5 60	585x514x9 47	64	230/50/250 0
22.8247.99	UF 110	108	±0,5 160°C	a	±2,5 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/5	560x400x4 80	745x584x8 67	72	230/50/280 0
22.8251.99	UF 160	161	±0,8 160°C	a	±2,0 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/8	560x400x7 20	745x584x1 107	80	230/50/320 0
22.8255.99	UF 260	256	±0,6 160°C	a	±2,5 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/9	640x500x8 00	824x684x1 186	96	230/50/340 0
22.8259.99	UF 450 con ruote	449	±0,6 160°C	a	±2,8 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/8	1040x600x 720	1224x784x 1247	160	400/50/580 0
22.8263.99	UF 750 con ruote	749	±0,5 160°C	a	±3,0 160°C	a	1 (3.1 con accessorio A6)	Si	2/14	1040x600x 1200	1224x784x 1726	192	400/50/700 0
22.8682.99	UF 1060 con ruote	1060	±0,7 160°C	a	±2,3 160°C	a	1 e 3.1	sì	1/14	1040x850x 1200	1224x1035 x1726	305	400/50/700 0

Accessori/Correlati

23.A013.97	UF750F2 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato destro al centro per stufa modello UF 750
23.A014.81	UF750E20182 Ripiano grigliato supplementare in acciaio inox per stufa modello UF 750
23.A014.96	UF750B0 Portavetro quadruplo strato isolante per stufa UF750