

BEUTA CONNETTORE VETRO

Cod. 01.1161.90

Matraccio conico per filtrazioni sottovuoto con connettore a oliva vetro borosilicato ml 2000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Pareti spesse per una migliore resistenza al vuoto.
- Connettore ad oliva per tubi di raccordo flessibile con diametro interno 9 mm.

Dati Tecnici

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Capacità (ml) | 2000 |
| Dimensioni (Ø corpo x H mm) | 165 x 255 |
| Diametro interno collo (mm) | 60 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (Ø corpo x H mm) | Diametro interno collo (mm) |
|------------|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01.1161.57 | BEUTA CONNETTORE VETRO | 100 | 70 x 105 | 24 |
| 01.1161.73 | BEUTA CONNETTORE VETRO | 250 | 85 x 145 | 35 |
| 01.1161.79 | BEUTA CONNETTORE VETRO | 500 | 105 x 175 | 35 |

| | | | | | |
|------------|----------------|------------|------|-----------|----|
| 01.1161.88 | BEUTA VETRO | CONNETTORE | 1000 | 135 x 230 | 45 |
| 01.1161.90 | BEUTA VETRO | CONNETTORE | 2000 | 165 x 255 | 60 |
