



ULTRA TURRAX® T 50 Digital

Cod. 22.8561.99

Omogeneizzatore ad immersione IKA modello ULTRA TURRAX® T 50 Digital

Descrizione

Strumento potente per volumi da 0,25 a 30 litri di acqua con display digitale e controllo elettronico della velocità. Offre un ampio intervallo di velocità da 500 a 10000 rpm, impostabile mediante manopola, che permette agli utilizzatori di lavorare ad elevate velocità tangenziali anche con rotori di piccolo diametro. Una larga scelta di utensili garantisce un'ampia possibilità di applicazioni.

Caratteristiche:

- Accoppiamento facilitato per il cambio degli utensili disperdenti.
- Ideale per l'utilizzo manuale visto il peso contenuto e il design ergonomico.
- Facilmente trasportabile perché alimentato direttamente senza necessità di trasformatori esterni.
- Gli utensili in acciaio possono essere puliti facilmente dato che possono essere smontati senza l'uso di attrezzi.
- Disponibili utensili disperdenti monouso in plastica, in due misure, particolarmente indicati per analisi PCR.
- Motore ad elevate prestazioni per garantire una eccezionale stabilità della velocità, molto silenzioso e protetto elettronicamente dai sovraccarichi.
- Utensili disperdenti non compresi, vedi accessori.

Dati Tecnici

Volume trattabile (l)	0,25÷30
Viscosità massima (mPa·s)	5000
Velocità (rpm)	500÷10000
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	115x139x355
Peso (kg)	5,76
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/700

Display	LED
---------	-----

Varianti

Codice	Prodotto	Volume trattabile (l)	Velocità (rpm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8559.99	ULTRATURRAX®T 18 Digital	0,01÷1,5	500÷25000	87x106x271	2,5	220/50/500
22.8560.99	ULTRATURRAX®T 25 Digital	0,01÷2	500÷25000	87x106x271	2,5	220/50/700
22.8561.99	ULTRATURRAX®T 50 Digital	0,25÷30	500÷10000	115x139x355	5,76	220/50/700

Accessori/Correlati

23.0039.82	R 2722 Stativo a staffa completo di asta da 34×1010 mm.
23.0040.82	R 2723 Stativo telescopico a staffa, con asta da 34×620÷1010 mm.
23.0030.82	R 271 Morsetto per stativo. Campo di serraggio: 34 mm; braccio: 16 mm.
23.0038.82	RH 5 Pinza a nastro, incluso morsetto R 270.
23.4120.82	R 50 Albero agitatore (necessita di accessorio R 1405 o R 1402).
23.4125.82	R 1405 Turbina diametro 45 mm.
23.4130.82	R 1402 Testina di dissoluzione.
23.4155.82	S50N-G45G Utensile per dispersione, idoneo per solventi e materiali abrasivi e sterilizzabile con tutti i metodi
23.4158.82	S50N-G45F Utensile per dispersione modello S50N-G45F
23.4159.82	S50N-G45M Utensile per dispersione, idoneo per solventi e materiali abrasivi e sterilizzabile con tutti i metodi