

CL-11.1

Cod. 23.8987.99



Guida a fibre ottiche a doppio braccio per illuminatore CLD-01 (cod. 22.8590.99).

Descrizione

Caratteristiche:

- Lunghezza dei bracci 500 mm, diametro 13 mm.
- Dotata di due condensatori fissi (lenti) alle estremità dei bracci.

Dati Tecnici

Sistema di illuminazione	-
Diametro bracci (mm)	13
Lunghezza bracci (mm)	500
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	-
Peso (kg)	-
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	- / - / -