

ST-P 14/590+500

Cod. 23.9141.99

ST-P 14/590+500 Supporto con base con alimentazione elettrica e asta telescopica per facilitare l'utilizzo. Pulsante "su/giu" e tappeto antisdruciolo. L'elettronica è studiata per delle temperature ambiente + 5 ° C a + 40 ° C e sono stati testati secondo le norme EN 60335-1 e UL962. Per PT 3100D e PT 6100D.



Descrizione

ST-P 14/590+500 Supporto con base con alimentazione elettrica e asta telescopica per facilitare l'utilizzo. Pulsante "su/giu" e tappeto antisdruciolo. L'elettronica è studiata per delle temperature ambiente + 5 ° C a + 40 ° C e sono stati testati secondo le norme EN 60335-1 e UL962.

Per PT 3100D e PT 6100D.

Dati Tecnici