

AC 900/50 CM

Cod. 22.8836.99

Armadio di sicurezza SAFETY BOX® per infiammabili modello AC 900/50 CM
(per lo stoccaggio di 20 litri di prodotti)



Descrizione

Armadio di sicurezza, sottobanco 1 cassetto, per lo stoccaggio di 20 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili, classe di resistenza al fuoco 'TYPE 90' - 90 min. CERTIFICATO TÜV .

- Armadio conforme alle norme EN 14470-1: 2004, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012
- Test al fuoco effettuato presso laboratori accreditati e secondo i requisiti della EN 1363-1:1999 e UNI EN 1363-1:2001.
- Costruito completamente in acciaio decapato, spessore 10/10 con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Spessore della verniciatura da un minimo di 60µm ad un massimo di 250µm come da procedura UNI EN ISO 9001:2008.
- Struttura esterna monolitica completamente saldata. Nuova tecnica di costruzione con doppio involucro composto da due scocche, interna ed esterna.
- Nuova coibentazione ignifuga composta da materiale ad elevata resistenza al fuoco completamente ecologica.
- Scocca interna con pannellatura in materiale antigraffio, resistente ai prodotti corrosivi.
- Guarnizione termoespandente 8 + 6 cm (DIN 4102), che si gonfia in caso di incendio isolando completamente l'interno dell'armadio dall'esterno.
- Guarnizione termoespandente supplementare antipolvere con protezione "fumi freddi e caldi".
- Porte a battente con vasca di fondo in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido con griglia forata che funge da ripiano. Capacità di raccolta ca. 9 litri, portata ripiano kg. 80.
- Chiusura porta a battente con ritorno automatico ad ogni apertura.
- Dispositivo termico per la chiusura della porta a 50° C. Non elettrico.
- Sistema di ventilazione interno non forzato per i vapori, completo di due valvole di sicurezza certificate a chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 ± 10° C poste una in alto ed una in basso tali da garantire la fuoriuscita automatica delle sostanze, come da norma. Collare esterno di collegamento Ø 100 mm.
- Sistema di chiusura di sicurezza brevettato "Ignis-lock®" che mantiene chiuse le porte in caso di incendio.
- Cerniere a cardine antiscintilla poste sulla lunghezza delle porte.
- Chiusura a chiave con serratura a cilindro estraibile (a richiesta kit passe-partout in caso di smarrimento chiavi)
- Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864).
- Morsetto di messa a terra per eventuali cariche elettrostatiche.
- Piedini regolabili per permettere la messa in bolla dell'armadio.

- Manuale d'uso e manutenzione.
- Imballo con dispositivo “Tipping over system®”.

Accessori (opzionali):

- Possibilità di dotare l’armadio di filtri a carboni attivi e motore.
- Possibilità di dotare l’armadio di dispositivo certificato per il passaggio di liquidi.

Dati Tecnici

Volume interno (l)	114
Dimensioni interne (LxPxH mm)	730 x 355 x 440
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	900 x 510 x 600/620
Peso (kg)	146
Modello	Sottobanco 2 ante e vasca con griglia forata, chiudi porta automatico

Varianti

Codice	Prodotto	Volume interno (l)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Modello
10.1105.00	AC 600/50 CM	67	430x355x440	595x510x600/620	100	Sottobanco 1 ante e vasca con griglia forata, chiudi porta automatico
10.1115.00	AC 1200/50 CM	164	935x395x445	1100x510x600	170	Sottobanco 2 ante e vasca con griglia forata, chiudi porta automatico
10.3941.95	AC 600/50 CM D	67	430x355x440	595x510x600	110	Sottobanco cassetto 1
22.8836.99	AC 900/50 CM	114	730 x 355 x 440	900 x 510 x 600/620	146	Sottobanco 2 ante e vasca con griglia forata, chiudi porta automatico
22.9310.99	AC 1200/50 CM DD	146	936 x 355 x 440	1100 x 510 x 600	220	Sottobanco cassette 2
22.9312.99	AC 1200/50 CM D	164	936 x 355 x 440	1100 x 510 x 600/620	175	Sottobanco cassetto 1
22.9631.99	AC 900/50 CM D	114	730 x 395 x 440	900 x 510 x 600	146	Sottobanco cassetto 1