



XS Sensor Standard S7

Cod. 08.3942.83

Elettrodo pH combinato testa a vite S7

Descrizione

Caratteristiche:

- Corpo in vetro (Ø mm 12) e membrana cilindrica
- per usi generali
- Elettrolita KCl 3M ricaricabile
- Eccellente resistenza chimica e facile da pulire
- Con numero di serie e certificato.

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	-10÷100
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido KCl 3 M
Diaframma	Ceramico
Elemento di riferimento	Ag/AgCl cartridge