



FVG3

Cod. 22.8947.99

Autoclave verticale da pavimento FEDEGARI modello FVG3

Descrizione

La serie FVG combina prestazioni eccellenti con elevata qualità dei materiali, facilità di utilizzo e consumi ridotti.

Gli sterilizzatori della serie FVG sono adatti ad essere impiegati in diverse applicazioni dalla sterilizzazione alla decontaminazione in laboratorio e nell'industria e in vari settori quali:

- Laboratori di microbiologia.
- Istituti di ricerca e laboratori bio-tecnologici e biologici.
- Laboratori veterinari, ambientali e per l'agricoltura.
- Laboratori di diagnostica clinica.
- Laboratori per il controllo qualità in industrie farmaceutiche, alimentari e chimiche.
- Laboratori di analisi materiali.

Gli sterilizzatori della serie FVG possono trattare un'ampia gamma di articoli da laboratorio con un'affidabile tecnologia di sterilizzazione quali prodotti in vetro e in plastica, strumenti non sigillati, componenti e parti macchina, solidi porosi, terreni di cultura, liquidi in piccoli contenitori aperti e rifiuti di laboratorio in buste aperte.

Caratteristiche principali:

- Camera e coperchio in acciaio AISI 306L lucidati elettricamente.
- Pannelli esterni in acciaio satinato AISI 304 removibili per una facile manutenzione.
- Guarnizione pneumatica con sistema ad aria compressa per la massima sicurezza.
- Coperchio oscillante per una chiusura veloce e con dispositivo di sicurezza.
- 10 programmi automatici personalizzabili.
- Display LCD a colori per la gestione dell'autoclave grazie al microprocessore TCS09.

Tutti i modelli di sterilizzatori possono essere configurati utilizzando una vasta gamma di processi, opzioni software ed accessori.

La versione standard è facilmente configurabile grazie agli esclusivi kit opzionali.

Dati Tecnici

Volume (l)	153
Dimensioni camera (ØxH mm)	500x700
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	725x740x1120
Peso (kg)	175
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	400 V / 50 Hz + N + PE (230V monofase è opzionale)
Capacità utile di carico (l)	140
Altezza di carico (mm)	1010
Temperatura operativa (° C)	140
Pressione operativa (bar)	3,5
Standard enti certificatori	PED 97/23/EC - CE MARK
Consumo energetico (Kwh)	7,5

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni camera (ØxH mm)	Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	Peso (kg)	Capacità utile di carico (l)	Altezza di carico (mm)	Consumo energetico (Kwh)
22.8945.99	FVG1	58	400x400	650x650x990	140	50	900	4,5
22.8946.99	FVG2	83	400x600	650x650x990	150	75	900	6,5
22.8947.99	FVG3	153	500x700	725x740x1120	175	140	1010	7,5