

STANDARD CONDOCIBILITA'

Cod. 08.3993.83

Standard conducibilità HAMILTON certificato DFM 1413 uS/cm (25°) 300 ml



Descrizione

Soluzioni standard conducibilità, per la taratura dei conduttimetri da laboratorio.

Caratteristiche:

- Il valore reale è certificato dall'Istituto Danese di Metrologia fondamentale (DFM) accreditato per la misura di conducibilità.
- Tracciabile N.I.S.T.
- Il certificato riporta il valore reale e la data di scadenza.
- Valore reale e data di scadenza riportate sulla bottiglia.
- Disponibili in bottiglia di vetro con validità fino a 12 mesi, oppure in bottiglia Auto CAL, con comparto di taratura incorporato e validità fino a 12÷18 mesi.

Dati Tecnici

Conducibilità	1413 µS/cm (25° C)
Volume (ml)	300
Confezione	bottiglia in vetro

Varianti

Codice	Prodotto	Conducibilità	Volume (ml)	Confezione
08.3897.83	STANDARD CONDOCIBILITA'	1,3 µS/cm (25° C)	300	bottiglia in vetro

08.2905.79	STANDARD CONDUCTIBILITA'	84 µS/cm (25° C)	500	bottiglia AutoCal
08.2910.79	STANDARD CONDUCTIBILITA'	147 µS/cm (25° C)	500	bottiglia AutoCal
08.2915.79	STANDARD CONDUCTIBILITA'	1413 µS/cm (25° C)	500	bottiglia AutoCal
08.2920.79	STANDARD CONDUCTIBILITA'	12880 µS/cm (25° C)	500	bottiglia AutoCal
08.3898.83	STANDARD CONDUCTIBILITA'	5 µS/cm (25° C)	300	bottiglia in vetro
08.3992.83	STANDARD CONDUCTIBILITA'	15 µS/cm (25° C)	300	bottiglia in vetro
08.3993.83	STANDARD CONDUCTIBILITA'	1413 µS/cm (25° C)	300	bottiglia in vetro
08.3994.83	STANDARD CONDUCTIBILITA'	706 µS/cm (25° C)	300	bottiglia in vetro