

CL-16.1-EU

Cod. 22.9064.99

Illuminatore anulare a LED OPTIKA modello CL-16.1



Descrizione

Illuminatore anulare a LED, con regolazione di intensità continua e esterna. SPECIFICHE TECNICHE: Regolazione esterna di intensità. Numero di LED: 144. 4 settori di illuminazione controllati da singoli pulsanti. Diametro anello di fissaggio: 60mm. Compatibile con tutte le serie.

Illuminatore anulare a LED, con regolazione di intensità continua e esterna.

Caratteristiche tecniche:

- Regolazione esterna di intensità. Numero di LED: 144.
- 4 settori di illuminazione controllati da singoli pulsanti.
- Diametro anello di fissaggio: 60mm.
- Compatibile con tutte le serie.

Dati Tecnici

Sistema di illuminazione	LED, intensità variabile
Diametro bracci (mm)	-
Lunghezza bracci (mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	- / - / -
Peso (kg)	-

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

- / - / -
