

MA 50.X2.A

Cod. 22.9118.99

Analizzatore di umidità 50 g, precisione 1 mg, lampada infrarossi a 160°C
RADWAG modello MA 50.X2.A



Descrizione

Gli analizzatori di umidità della serie MA.X2.A sono strumenti di misura tecnologicamente avanzati pensati per rapide determinazioni del contenuto di umidità, del contenuto in massa secca ed altri parametri su campioni di diversi materiali.

Questa serie è equipaggiata con un innovativo sistema: la camera di essiccazione può essere aperta e chiusa automaticamente, mediante 2 sensori di prossimità semplicemente passando la mano sopra di essi.

Caratteristiche:

- Camera ad apertura/chiusura automatiche.
- Interfaccia moderna con display touch screen con tasti di accesso rapido e tasti funzione programmabili.
- Facile configurazione e disposizione delle informazioni.
- Processi di lavoro automatici, 4 modalità di riscaldamento (standard, veloce, a passi e dolce) e 4 modi di fine processo (a tempo, automatico, manuale o definito dall'utente).
- Temperatura massima di lavoro di 160° C con sorgente IR (o fino a 250° C con lampada alogena opzionale).
- Capacità massima da 50 a 210 g con precisione da 0,1 a 1 mg e accuratezza da 0,0001 a 0,001%.
- Previsioni di asciugatura "DRYING FORECAST": stima calcolata del risultato prima della fine del processo (con errore superiore) per analisi veloci.
- Stampa dei risultati secondo GLP/GMP.
- Database per utenti (fino a 100), prodotti (fino a 5000), clienti (fino a 100), confezionamenti (fino a 100), programmi di essiccazione (fino a 200), report dei processi (fino a 5000).
- Interfaccia USB-A, USB-B e RS232 per il trasferimento di risultati e archivi e possibilità di controllo via software E2R, connessione wireless.

Dati Tecnici

Portata (g)	50
Precisione (mg)	1

Sensibilità (mg)	-
Dimensione piatto (Ø mm)	90
Dimensioni (LxPxH mm)	206 x 333 x 190
Peso (kg)	4,9
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230 / -- / --
Riproducibilità (%)	0,001

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Precisione (mg)	Riproducibilità (%)
22.9117.99	MA 50/1.X2.A	50	0,1	0,0001
22.9118.99	MA 50.X2.A	50	1	0,001
22.9119.99	MA 110.X2.A	110	1	0,001
22.9120.99	MA 210.X2.A	210	1	0,001

Accessori/Correlati

23.7416.99	PO151 Cavo RS 232 PO151 (Bilancia- Stampante EPSON e CITIZEN)
23.0151.95	176209427 PIATTELLI IN ALLUMINIO DIAM.MM. 94 CF. 80
23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80
22.A003.71	MA 50.X7.A Analizzatore di umidità 50 g, precisione 1 mg, lampada infrarossi a 160°C RADWAG modello MA 50.X7.A
22.A003.71	MA 50.X7.A Analizzatore di umidità 50 g, precisione 1 mg, lampada infrarossi a 160°C RADWAG modello MA 50.X7.A
22.A003.71	MA 50.X7.A Analizzatore di umidità 50 g, precisione 1 mg, lampada infrarossi a 160°C RADWAG modello MA 50.X7.A